



Tornillo de banco de alta presión, Anchura de mordazas: 125mm



Datos de pedido

Número de pedido	362010 125
GTIN	4045197233837
Clase de artículo	32F

Descripción

Ejecución:

- **Cuerpo de base y carro superior móvil de fundición nodular GGG 60, guías templadas y rectificadas.**
- **Amplificador de fuerza de funcionamiento mecánico-hidráulico con fuerza de sujeción preseleccionable de forma exacta.**
- **Husillo de alta presión sin mantenimiento y completamente encapsulado.**
- **De serie con mordazas de sujeción lisas, templadas y rectificadas.**
- **La parte inferior con ranuras longitudinales y transversales permite una alineación exacta y rápida del tensor en dirección longitudinal y transversal.**

Aplicación:

- **Para la sujeción absolutamente segura, exenta de vibraciones, con fuerzas de corte y avance máximas.**
- **Las tolerancias de fabricación estrictas permiten el montaje posterior de varios tornillos de banco uno junto a otro.**

Suministro:

Incluye 4 bridas de sujeción, 1 par de mordazas de sujeción templadas, manivela.

Partes opcionales:

- **En cuanto a juego de alineación y fijación, ver n.º 360530; en cuanto a accesorios, ver n.º 362015 – 362025.**
- **En cuanto a otras bocas, ver n.º 362400 – 362620.**

Nota:

Para el montaje de mordazas de los accesorios es necesario desmontar las mordazas estándar. Para utilizar las mordazas n.º 362400 - 362620 desmontar la mordaza intercambiable estándar; a continuación, se pueden montar las mordazas intercambiables n.º 362400 - 362620 en la perforación central de M10.

Descripción técnica

Gama de sujeción b I	0 - 105 mm
L ₂	80 mm
Anchura de mordazas	125 mm
Fuerza de sujeción	40 kN
Gama de sujeción b ampliada	255 mm
Altura del cuerpo base c	107 mm
Tamaño de rosca d ₁	M12
Código de colores para los accesorios adecuados	HD-HOLEX
Gama de sujeción b II	100 - 205 mm
L ₃	60 mm
Altura de asiento G +0,02	65 mm
L ₄	489 - 694 mm
Peso	25 kg
Longitud cuerpo base a	425 mm
Tipo de producto	Tornillo de banco para máquinas

Accesorios

Par de bocas de sujeción con ranuras longitudinales y transversales Para anchura de mordazas 125 mm	362400 125
Par de bocas de base blandas Para anchura de mordazas 125 mm	362520 125
Par de bocas de apriete hacia abajo Para anchura de mordazas 125 mm	362460 125
Par de bocas de sujeción con superficie de apoyo escalonada Para anchura de mordazas 125 mm	362560 125
Placa giratoria Para anchura de mordazas 125 mm	362015 125
	362600 125

Par de bocas de hoja de ballesta Para anchura de mordazas 125 mm

Juego de bridas de sujeción 2 piezas Para anchura de mordazas 125/160 mm

360750 125/160

Par de hojas de ballesta de recambio Para anchura de mordazas 125 mm

362620 125

Par de bocas prismáticas Para anchura de mordazas 125 mm

362500 125

Par de bocas de sujeción, lisas Para anchura de mordazas 125 mm

362420 125

Manivela Para anchura de mordazas 125/160 mm

360810 125/160

Boca de sujeción con superficie de apoyo escalonada Para anchura de mordazas 125 mm

362030 125

Tope de pieza trabajo regulable Para anchura de mordazas 125 mm

362020 125