

HOLEX**Rollo cinta calibrada 12,7 mm × 10 m, Acero C, Espesor: 0,5mm****Datos de pedido**

Número de pedido	478504 0,5
GTIN	4045197524225
Clase de artículo	42H

Descripción**Ejecución:**

Cinta de acero para calibres de espesores templada y laminada en frío con gran precisión de planeidad. El grosor de cinta está indicado correlativamente de manera imborrable a partir del tamaño 0,02 (excepción n.º 478502 a partir del tam. 0,08).

Guardados en caja de almacenamiento práctica, se extraen como una cinta métrica enrollable. La longitud deseada se puede cortar de la cinta de 5 o de 10 m de largo.

Acero C: acero al carbono, n.º de material 1.1274, laminado en frío, templado, superficie brillante (**tam. 0,01 y 0,02 inoxidables**).

Aplicación:

Para el ajuste de piezas de máquinas en la fabricación de dispositivos y herramientas, como láminas calibradas en la alineación de piezas de trabajo, para mediciones de tolerancia de todo tipo, para el control de asientos y guías, para el ajuste de rodillos entintadores y prensadores.

Descripción técnica

Espesor	0,5 mm
Límite de error	±10 µm

Norma	Norma de fábrica
Tolerancia	T3
Material	Acero C
Longitud rodillo	10 m
Anchura rodillo	12,7 mm
Tipo de producto	Cinta calibrada