

HÖRGER &amp; GÄSSLER

## Soporte de medición magnético hidráulico (con pie) con ajuste preciso mecánico en el pie, Alcance del brazo: 300mm



### Datos de pedido

Número de pedido	440790 300
GTIN	4260180710014
Clase de artículo	46Q

### Descripción

#### Ejecución:

**Soporte de medición hidráulico con apriete central. El reloj comparador se puede ajustar con una sola mano.** Todas las articulaciones se sujetan rígidamente por medio de un botón central. La mecánica patentada produce alta presión, de modo que solo es necesario aplicar un poco de fuerza para girar la rueda manual. La hidráulica por aceite se protege contra las pérdidas de aceite por medio de juntas dobles. La fuerza de apriete se puede regular con progresión continua. Los **brazos articulados** son giratorios 360° y basculantes más de 180° en el asiento para reloj comparador. **Asiento para relojes comparadores** con Ø de mango de 8 mm o prisma.

**Pie magnético** con base prismática. Imán permanente robusto. Interruptor giratorio para conectar y desconectar la fuerza magnética. La fuerza magnética actúa en la parte trasera plana y la parte inferior prismática del pie.

Adicionalmente con **ajuste preciso apoyado de forma giratoria** en el pie magnético; estabilidad elevada incluso con fuerzas de medición relativamente altas.

#### Nota:

Los soportes de medición hidráulicos pueden soportar grandes variaciones de temperatura con la **sujeción abierta**. Para ello, el aceite necesita un cierto tiempo hasta adaptar la temperatura. En **estado sujeto** se pueden conseguir diferencias de temperatura de 15 °C como máximo

sin grandes variaciones de presión. Estos pueden causar daños en el soporte o en los objetos afectados.

## Descripción técnica

Pie magnético anchura	50 mm
Alcance del brazo	300 mm
Rosca de conexión	Rosca exterior M8
Pie magnético longitud	60 mm
Pie magnético altura	55 mm
Fuerza de retención	800 N
Orientación rosca de conexión	central
Tipo de producto	Soporte de medición

## Accesorios

Pistón de recambio Tipo 4	440830 4
Mango en estrella Tipo 4	440850 4
Tornillo de apriete M3 para soporte de reloj comparador	440858
Tornillo de regulación M4x0,35 para soporte de reloj comparador	440859
Soporte de reloj comparador	440860
Pie de soporte Tipo 1	440868 1