

HÖRGER &amp; GÄSSLER

## Varilla de soporte de medición hidráulica (sin pie) con ajuste preciso mecánico en el soporte de reloj, Alcance del brazo: 300mm



### Datos de pedido

Número de pedido	440840 300
GTIN	4260180710076
Clase de artículo	46Q

### Descripción

#### Ejecución:

**Soporte de medición hidráulico con apriete central. El reloj comparador se puede ajustar con una sola mano.** Todas las articulaciones se sujetan rígidamente por medio de un botón central. La mecánica patentada produce alta presión, de modo que solo es necesario aplicar un poco de fuerza para girar la rueda manual. La hidráulica por aceite se protege contra las pérdidas de aceite por medio de juntas dobles. La fuerza de apriete se puede regular con progresión continua. Los **brazos articulados** son giratorios 360° y basculantes más de 180° en el asiento para reloj comparador. **Asiento para relojes comparadores** con Ø de mango de 8 mm o prisma.

Solo varilla **sin** pie.

#### Nota:

Los soportes de medición hidráulicos pueden soportar grandes variaciones de temperatura con la **sujeción abierta**. Para ello, el aceite necesita un cierto tiempo hasta adaptar la temperatura. En **estado sujeto** se pueden conseguir diferencias de temperatura de 15 °C como máximo sin grandes variaciones de presión. Estos pueden causar daños en el soporte o en los objetos afectados.

### Descripción técnica

Rosca de conexión	Rosca exterior M8
-------------------	-------------------

Fuerza de retención	800 N
Alcance del brazo	300 mm
Orientación rosca de conexión	central
Tipo de producto	Soporte de medición

## Accesorios

Pie de soporte Tipo 1	440868 1
Mango en estrella Tipo 4	440850 4
Soporte de reloj comparador	440860
Juego de anillos de obturación Tipo 1	440855 1
Tornillo de apriete M3 para soporte de reloj comparador	440858
Pistón de recambio Tipo 4	440830 4
Tornillo de regulación M4×0,35 para soporte de reloj comparador	440859