

**Tornillo para ranuras en T (10.9. / 8.8.) completo, Tipo: 1010100****Datos de pedido**

Número de pedido	375300 1010100
GTIN	4020772080846
Clase de artículo	35A

**Descripción****Ejecución:**

Tornillo para ranura en T, rosca forjada y laminada.

**Modelo estándar**, clase de resistencia = 10.9 (para M6 – M12) y clase de resistencia = 8.8 (para M14 – M24).

**Norma:**

**DIN 787**

**Suministro:**

**Completo**, arandela superresistente n.º 375340 y tuerca alta n.º 375385.

**Nota:**

· **Ejemplo de lectura, tamaño 6625 significa: Ranura en T = 6 mm, rosca G = M6, longitud L = 25 mm.**

**Descripción técnica**

Altura k	6 mm
Anchura de tronzado estrecha a	9,7 mm
Longitud de rosca b	60 mm
Medida nominal de ranura en T	10 mm
Anchura de tronzado e	15 mm
Rosca G	M10
Longitud L	100 mm
Tipo	787

Tipo de producto

Tornillo para ranura