


**Garant****SNMG 120404, Clase: HB7415**

### Datos de pedido

Número de pedido	251142 HB7415
GTIN	4045197816566
Clase de artículo	21G

### Descripción

SNMG 120404 HB7415 Radio angular: 0,4 mm  
Clase: HB7415  
Rompevirutas: TIS  
Profundidad de corte  $a_p$ : 0,3 - 2 mm  
Avance  $f$ : 0,1 - 0,2 mm/rev,  
Velocidad de corte  $v_c$  aplicación principal: 60 - 70 m/min

### Descripción técnica

Clase	HB7415
Radio angular	0,4 mm
Aplicación principal	S
Rompevirutas	TIS
Velocidad de corte $v_c$ aplicación principal	60 - 70 m/min
Avance $f$	0,1 - 0,2 mm/rev,
Profundidad de corte $a_p$	0,3 - 2 mm

Condición de corte	continuo
Asignación fino/desbaste	Acabado
Material de corte	MD
Código ISO plaquita de corte	SNMG 120404
Número de cambios/cortes	8
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado