

Garant
SNMG 120404, Clase: HB7415


Datos de pedido

Número de pedido	251222 HB7415
GTIN	4045197816580
Clase de artículo	21G

Descripción

SNMG 120404 HB7415 Radio angular: 0,4 mm
 Clase: HB7415
 Rompevirutas: TIM
 Profundidad de corte a_p : 1 - 4 mm
 Avance f : 0,1 - 0,25 mm/rev,
 Velocidad de corte v_c aplicación principal: 50 - 70 m/min

Descripción técnica

Condición de corte	continuo
Avance f	0,1 - 0,25 mm/rev,
Radio angular	0,4 mm
Aplicación principal	S
Rompevirutas	TIM
Profundidad de corte a_p	1 - 4 mm
Velocidad de corte v_c aplicación principal	50 - 70 m/min

Clase	HB7415
Asignación fino/desbaste	Desbaste-acabado
Material de corte	MD
Código ISO plaquita de corte	SNMG 120404
Número de cambios/cortes	8
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado