

Garant
CC. T 060204, Clase: HB7120-1


Datos de pedido

Número de pedido	260142 HB7120-1
GTIN	4045197817174
Clase de artículo	21G

Descripción

CC. T 060204 HB7120-1 Clase: HB7120-1
 Rompevirutas: VM
 Tolerancia: M
 Profundidad de corte a_p : 0,2 - 4 mm
 Avance f : 0,1 - 0,3 mm/rev,
 Velocidad de corte v_c aplicación principal: 80 - 260 m/min

Descripción técnica

Aplicación principal	M
Radio angular	0,4 mm
Condición de corte	continuo
Velocidad de corte v_c aplicación principal	80 - 260 m/min
Clase	HB7120-1
Rompevirutas	VM

Profundidad de corte a_p	0,2 - 4 mm
Avance f	0,1 - 0,4 mm/rev,
Asignación fino/desbaste	Desbaste-acabado
Material de corte	HM
Código ISO plaquita de corte	CCMT 060204
Número de cambios/cortes	2
Tolerancia	M
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado