

**Garant**
**CC. T 120408, Clase: HB7120-1**


## Datos de pedido

Número de pedido	260160 HB7120-1
GTIN	4045197817242
Clase de artículo	21G

## Descripción

CC. T 120408 HB7120-1 Clase: HB7120-1  
 Rompevirutas: VM  
 Tolerancia: M  
 Profundidad de corte  $a_p$ : 0,2 - 4 mm  
 Avance  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/rev,  
 Velocidad de corte  $v_c$  aplicación principal: 80 - 260 m/min

## Descripción técnica

Radio angular	0,8 mm
Velocidad de corte $v_c$ aplicación principal	80 - 260 m/min
Avance $f$	0,1 - 0,4 mm/rev,
Condición de corte	continuo
Aplicación principal	M
Clase	HB7120-1

Profundidad de corte $a_p$	0,2 - 4 mm
Rompevirutas	VM
Asignación fino/desbaste	Desbaste-acabado
Material de corte	MD
Código ISO plaquita de corte	CCMT 120408
Número de cambios/cortes	2
Tolerancia	M
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado