

Garant
DC. T 070202, Clase: HB7120-1


Datos de pedido

Número de pedido	260449 HB7120-1
GTIN	4045197817303
Clase de artículo	21G

Descripción técnica

Velocidad de corte v_c aplicación principal	80 - 260 m/min
Aplicación principal	M
Clase	HB7120-1
Radio angular	0,2 mm
Avance f	0,1 - 0,4 mm/rev,
Profundidad de corte a_p	0,5 - 2,5 mm
Rompevirutas	VM
Condición de corte	continuo
Asignación fino/desbaste	Desbaste-acabado
Material de corte	MD
Código ISO plaquita de corte	DCMT 070202

Número de cambios/cortes	2
Tolerancia	M
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado