


Garant
TCMT 16T308, Clase: HB7415


Datos de pedido

Número de pedido	260958 HB7415
GTIN	4045197817006
Clase de artículo	21G

Descripción

TCMT 16T308 HB7415 Clase: HB7415
 Rompevirutas: TIS
 Profundidad de corte a_p : 0,2 - 1 mm
 Avance f : 0,1 mm/rev,
 Velocidad de corte v_c aplicación principal: 60 - 70 m/min

Descripción técnica

Aplicación principal	S
Velocidad de corte v_c aplicación principal	60 - 70 m/min
Clase	HB7415
Radio angular	0,8 mm
Condición de corte	continuo
Profundidad de corte a_p	0,2 - 1 mm
Rompevirutas	TIS
Avance f	0,1 mm/rev,

Asignación fino/desbaste	Acabado
Material de corte	MD
Código ISO plaquita de corte	TCMT 16T308
Número de cambios/cortes	3
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado