

**Pie de soporte, Tipo: 1****Datos de pedido**

Número de pedido	442140 1
GTIN	4045197367372
Clase de artículo	42D

Descripción**Ejecución:**

Pies de imán permanente con base prismática e interruptor giratorio. La fuerza magnética actúa a través de la base prismática plana, así como a través del lado posterior plano del pie. Se adhiere en todas las superficies planas y cilíndricas. Potentes imanes de percusión con base prismática. Conmutación por medio del mango giratorio.

Idóneo para:

Brazos articulados n.º 442110 y 442114.

Descripción técnica

Orientación rosca de conexión	lateral
Ejecución	Imán de conmutación
Anchura	50 mm
Altura	55 mm
Longitud	80 mm
Rosca de conexión	M8

Fuerza de retención	1000 N
Tipo de producto	Pie magnético

Accesorios

Asiento para soporte de medición Tipo K1	442100 K1
Asiento para soporte de medición Tipo CA	442100 CA
Asiento para soporte de medición Tipo 2SM	442100 2SM
Asiento para soporte de medición Tipo QR	442100 QR
Brazo articulado 3D Tipo 240	442114 240
Asiento para soporte de medición Tipo H	442100 H
Asiento para soporte de medición Tipo 2SM	442104 2SM
Asiento para soporte de medición Tipo K2	442100 K2
Brazo articulado 3D Tipo 290	442114 290
Brazo articulado 3D Tipo 240	442110 240
Brazo articulado 3D Tipo 290	442110 290
Interruptor para pie magnético Tipo M	440762 M