



## Pie de soporte, Tipo: 2



### Datos de pedido

Número de pedido	442120 2
GTIN	7290005393051
Clase de artículo	46G

### Descripción

#### Ejecución:

Pies de imán permanente con base prismática e interruptor giratorio. La fuerza magnética actúa a través de la base prismática plana, así como a través del lado posterior plano del pie. Se adhiere en todas las superficies planas y cilíndricas. Potentes imanes de percusión con base prismática. Conmutación por medio del mango giratorio.

#### Idóneo para:

Brazos articulados n.º 442110 y 442114.

### Descripción técnica

Rosca de conexión	M10 × 1,25
Ejecución	Imán de conmutación
Altura	55 mm
Orientación rosca de conexión	central
Fuerza de retención	1300 N
Anchura	50 mm
Longitud	120 mm
Tipo de producto	Pie magnético

---

**Accesorios**

Asiento para soporte de medición Tipo K1	442100 K1
Asiento para soporte de medición Tipo H	442100 H
Brazo articulado 3D Tipo 600	442114 600
Asiento para soporte de medición Tipo QR	442100 QR
Asiento para soporte de medición Tipo K2	442100 K2
Asiento para soporte de medición Tipo CA	442100 CA
Asiento para soporte de medición Tipo 2SM	442104 2SM
Asiento para soporte de medición Tipo 2SM	442100 2SM
Brazo articulado 3D Tipo 600	442110 600
Interruptor para pie magnético Tipo M	440762 M