

**Tornillo para ranuras en T (10.9. / 8.8.) individual, Tipo: 202080****Datos de pedido**

Número de pedido	375305 202080
GTIN	4020772084103
Clase de artículo	35A

Descripción**Ejecución:**

Tornillo para ranura en T, rosca forjada y laminada.

Modelo estándar, clase de resistencia = 10.9 (para M6 – M12) y clase de resistencia = 8.8 (para M14 – M24).

Norma:

DIN 787

Suministro:

Individual, sin tuerca ni arandela.

Partes opcionales:

Arandelas, ver n.º 375340; tuercas altas, ver n.º 375385.

Nota:

· **Ejemplo de lectura, tamaño 6625 significa: Ranura en T = 6 mm, rosca G = M6, longitud L = 25 mm.**

Descripción técnica

Altura k	12 mm
Medida nominal de ranura en T	20 mm
Longitud de rosca b	55 mm
Anchura de tronzado e	32 mm
Anchura de tronzado estrecha a	19,7 mm
Rosca G	M20
Longitud L	80 mm

Tipo	787
Tipo de producto	Tornillo para ranura