




Mordaza universal para rectificado y control, Anchura de mordazas A: 70mm



Datos de pedido

Número de pedido	363350 70
GTIN	4045197313485
Clase de artículo	38F

Descripción

Ejecución:

- Acero para herramientas; templado en toda su sección, con rectificado de precisión.
- Ajuste en 2 ejes, giratorio y basculante.
- Lectura de escala por medio de nonio: 3'.

Aplicación:

Para el mecanizado calibrado con precisión y el control de superficies planas y angulares de hasta 46°.

Precisión:

Dentro de 0,003 mm / 100 mm.

Descripción técnica

Altura total c	137 mm
Ángulo de giro	2×60°
Longitud total a	180 mm
Zona de sujeción máxima b	80 mm
Peso	12 kg
Anchura de mordazas A	70 mm
Altura de mordazas C	30 mm

Anchura total B	110 mm
Tipo de producto	Tornillo de banco de control