

Garant**Fresa de punta esférica MDI, DLC, Ø f8 DC: 14mm****Datos de pedido**

Número de pedido	207032 14
GTIN	4045197849687
Clase de artículo	11X

Descripción**Ejecución:**

Con **recubrimiento DLC sp²** de última generación.
Tolerancias: contorno de radio = **± 0,01 mm**.

Nota:

Producto sucesor para n.º 207030.

Descripción técnica

Ø de corte D _c	14 mm
Ø de cuello D ₁	13,2 mm
Avance f _z para fresado copiado en aluminio que produce virutas cortas	0,15 mm
Longitud de filo L _c	16 mm
Longitud total L	75 mm
Voladizo L ₁ incl. cuello	38 mm
Ø de mango D _s	14 mm
Número de dientes Z	2
Ángulo de hélice	45 grados
Radio R	7 mm
Recubrimiento	DLC
Material de corte	MDI

Norma	Norma de fábrica
Tipo	W
Tolerancia Ø nominal	f8
Dirección de aproximación	horizontal, inclinado y vertical
Anchura de ataque a_e en la operación de fresado	0,03×D en fresado copiado
Mango	DIN 6535 HA con h6
Calidad de equilibrado con mango	G 2,5 con HA
Refrigeración interior	no
anillo de color	amarillo
Tipo de producto	Fresa de esférica y fresa de bola

Datos de usuario

	Uso	V_c	Código ISO
Aluminio	adecuado	600 m/min	N
Aluminio (que produce virutas cortas)	adecuado	550 m/min	N
Aluminio > 10 % Si	adecuado	500 m/min	N
PMMA Fibra acrílica	adecuado	220 m/min	N
PE-HD	adecuado	180 m/min	N
PA 66	adecuado	220 m/min	N
PEEK	adecuado	170 m/min	N
PF 31	adecuado	150 m/min	N
PVDF GF20	adecuado	200 m/min	N
POM GF25	adecuado	180 m/min	N
PA 66 GF30	adecuado	170 m/min	N
PEEK GF30	adecuado	140 m/min	N
PTFE CF25	adecuado	180 m/min	N
Panal de abeja Sándwich	adecuado con restricciones	320 m/min	N

Cu	adecuado	180 m/min	N
CuZn	adecuado	220 m/min	N
húmedo máximo	adecuado		
húmedo mínimo	adecuado		
seco	adecuado con restricciones		
Aire	adecuado		