

Garant**Fresa de achaflanado 60°, Mango Weldon, Tipo: 5****Datos de pedido**

Número de pedido	216552 5
GTIN	4045197851734
Clase de artículo	210

Descripción**Nota:**

Utilizar un destornillador dinamométrico GARANT TQ n.º **211750 tam. 1,2** con varilla n.º **674252 tam. 8IP**.

Descripción técnica

Longitud total L_{tot}	70 mm
Ø achaflanado máximo $D_{máx.}$	16 mm
Ø de mango D_s h6	12 mm
Plaquita de corte adecuada	260982 HB725-1
Tornillo para plaquita	219795 1 (8IP; 1,2 Nm)
Longitud de voladizo L_1	20 mm
Número de filos Z	1
Ø D	5,4 mm
Ejecuciones de mangos	Mango Weldon
Ángulo de biselado hacia delante	60 grados
Refrigeración interior	sí
Intercambio de herramienta	PowerCard
Tipo de producto	Fresa de achaflanado

Accesorios

Tornillo de amarre Tipo 1	219795 1
Destornillador dinamométrico, ajustado fijo Par ajustado 1,2 Nm	211750 1,2
Punta de precisión para Torx Plus®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx Plus® 8IP	674252 8IP