



Volquete RAL 7016 con grifo de descarga, Volumen de cubeta: 250l



Datos de pedido

Número de pedido	919923 250
GTIN	4017976247014
Clase de artículo	96D

Descripción

Ejecución:

Cubeta soldada estanca al aceite, con apoyo orientable.

Borde de la cubeta doblado dos veces por arriba.

Base con engarce para carretilla apiladora integrado, chapa de estribo y protección contra volcado.

2 ruedas fijas y 2 ruedas orientables (con inmovilizador) con cubiertas TPE, cubos con cojinete de bola acanalado.

Sistema de frenos central TOTALSTOP conforme a EN 1757-3 de serie en las ruedas orientables.

Leyenda:

Grifo de descarga

con tamiz para la separación de líquidos y sólidos.

El proceso de orientación se activa manualmente.

Para vaciado con toro o en caso de carga pesada recomendamos un autovolquete.

Norma:

EN 1757-3

Lacado:

Antracita RAL 7016 **con recubrimiento de polvo.**

Descripción técnica

Altura	780 mm
Ø rueda	200 mm
Altura canto descarga con ruedas	780 mm
Medidas de la caja altura	413 mm
Medida interior de las entradas altura	72 mm
Anchura	713 mm
Medida interior de las entradas anchura	194 mm
Medidas de la caja longitud	1200 mm
Volumen de cubeta	250 l
Capacidad de carga	750 kg
Medidas de la caja anchura	652 mm
Longitud	1359 mm
Peso	70 kg
Distancia B entre engarces de acceso	203 mm
Tipo de producto	Recipiente basculante