

## Placa de acabado de diamante en estuche de cuero, Símbolo de medio abrasivo / grano $\mu\text{m}$ : D25



### Datos de pedido

Número de pedido	559100 D25
GTIN	2050001025418
Clase de artículo	56Z

### Descripción

#### Ejecución:

**Revestimiento de diamante distribuido uniformemente**, unido por medio de una capa de níquel. **¡Con una vida útil casi ilimitada!**

#### Aplicación:

**Para afilar y rectificar** herramientas para el mecanizado de metal y madera. Adecuado para acero, HSS y metal duro. Utilizar la superficie no perforada para las herramientas pequeñas o de punta.

#### No apto para limar.

Tamaño manejable; idóneo para matar cantos de filos MD afilados. Para rectificar superficies con precisión.

#### Nota:

**No utilizar en seco, sino con agua o petróleo.**

### Descripción técnica

Grado de finura	fino
Medio abrasivo	diamante
Símbolo de medio abrasivo	D
Longitud	115 mm
Anchura	25 mm
Altura	3 mm
Embalaje	Estuche de piel

Tipo de producto

Placa de acabado

**Datos de usuario**

	Uso	V <sub>c</sub>	Código ISO
Alu Mg	adecuado		
Acero < 900 N/mm <sup>2</sup>	adecuado		
Acero < 1400 N/mm <sup>2</sup>	adecuado		
Acero < 55 HRC	adecuado		
Acero < 60 HRC	adecuado		
Acero < 67 HRC	adecuado		
Metal duro (MD)	adecuado		
INOX	adecuado		
Ti	adecuado		
GG(G)	adecuado		
CuZn	adecuado		
Plástico, PRFV	adecuado		
Piedra	adecuado		
Uni	adecuado		
húmedo máximo	adecuado		