

**CNMG 120404, Clase: PV720****Datos de pedido**

Número de pedido	250210 PV720
GTIN	4960664723591
Clase de artículo	25E

**Descripción técnica**

Rompevirutas	PG
Velocidad de corte $v_c$ aplicación principal	110 - 490 m/min
Profundidad de corte $a_p$	1 - 3,5 mm
Condición de corte	continuo
Clase	PV720
Radio angular	0,4 mm
Aplicación principal	P
Avance $f$	0,15 - 0,35 mm/rev,
Asignación fino/desbaste	Desbaste-acabado
Material de corte	CERMET
Código ISO plaquita de corte	CNMG 120404
Número de cambios/cortes	4

Tipo de producto

Plaquita de corte para torneado