

**CNMG 120408, Clase: PV720****Datos de pedido**

Número de pedido	250212 PV720
GTIN	4960664723607
Clase de artículo	25E

Descripción técnica

Aplicación principal	P
Clase	PV720
Avance f	0,15 - 0,35 mm/rev,
Rompevirutas	PG
Velocidad de corte v_c aplicación principal	110 - 490 m/min
Condición de corte	continuo
Radio angular	0,8 mm
Profundidad de corte a_p	1 - 3,5 mm
Asignación fino/desbaste	Desbaste-acabado
Material de corte	CERMET
Código ISO plaquita de corte	CNMG 120408
Número de cambios/cortes	4

Tipo de producto

Plaquita de corte para torneado