

**CNMG 120412, Clase: PV720****Datos de pedido**

Número de pedido	250214 PV720
GTIN	4960664723614
Clase de artículo	25E

Descripción técnica

Clase	PV720
Profundidad de corte a_p	1 - 3,5 mm
Velocidad de corte v_c aplicación principal	110 - 490 m/min
Rompevirutas	PG
Avance f	0,15 - 0,35 mm/rev,
Condición de corte	continuo
Aplicación principal	P
Radio angular	1,2 mm
Asignación fino/desbaste	Desbaste-acabado
Material de corte	CERMET
Código ISO plaquita de corte	CNMG 120412
Número de cambios/cortes	4

Tipo de producto

Plaquita de corte para torneado