


DNMG 150604, Clase: PV720

Datos de pedido

Número de pedido	250796 PV720
GTIN	4960664724604
Clase de artículo	25E

Descripción técnica

Radio angular	0,4 mm
Avance f	0,15 - 0,6 mm/rev,
Velocidad de corte v_c aplicación principal	110 - 490 m/min
Aplicación principal	P
Condición de corte	continuo
Rompevirutas	PG
Clase	PV720
Profundidad de corte a_p	1 - 4 mm
Asignación fino/desbaste	Desbaste-acabado
Material de corte	CERMET
Código ISO plaquita de corte	DNMG 150604
Número de cambios/cortes	4

Tipo de producto

Plaquita de corte para torneado