


TNMG 160408, Clase: PV720

Datos de pedido

Número de pedido	251583 PV720
GTIN	4960664725434
Clase de artículo	25E

Descripción técnica

Radio angular	0,8 mm
Aplicación principal	P
Profundidad de corte a_p	1 - 4,5 mm
Avance f	0,15 - 0,6 mm/rev,
Rompevirutas	PG
Condición de corte	continuo
Velocidad de corte v_c aplicación principal	110 - 490 m/min
Clase	PV720
Asignación fino/desbaste	Desbaste-acabado
Material de corte	CERMET
Código ISO plaquita de corte	TNMG 160408
Número de cambios/cortes	6

Tipo de producto

Plaquita de corte para torneado