


**WN. G 080408, Clase: PV720**


## Datos de pedido

Número de pedido	252114 PV720
GTIN	4960664726684
Clase de artículo	25E

## Descripción técnica

Rompevirutas	PG
Aplicación principal	P
Profundidad de corte $a_p$	1 - 3,8 mm
Avance f	0,15 - 0,6 mm/rev,
Clase	PV720
Radio angular	0,8 mm
Velocidad de corte $v_c$ aplicación principal	110 - 490 m/min
Condición de corte	continuo
Asignación fino/desbaste	Desbaste-acabado
Material de corte	CERMET
Código ISO plaquita de corte	WNMG 080408
Número de cambios/cortes	6

Tolerancia	M
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado