


SNMG 120404, Clase: PV720

Datos de pedido

Número de pedido	251162 PV720
GTIN	4960664724741
Clase de artículo	25E

Descripción técnica

Avance f	0,05 - 0,3 mm/rev,
Velocidad de corte v_c aplicación principal	110 - 520 m/min
Rompevirutas	PQ
Profundidad de corte a_p	0,2 - 2,5 mm
Clase	PV720
Aplicación principal	P
Radio angular	0,4 mm
Condición de corte	continuo
Asignación fino/desbaste	Acabado
Material de corte	CERMET
Código ISO plaquita de corte	SNMG 120404
Número de cambios/cortes	8

Tipo de producto

Plaquita de corte para torneado