


**VNMG 160404, Clase: PV720**

**Datos de pedido**

Número de pedido	251752 PV720
GTIN	4960664726455
Clase de artículo	25E

**Descripción técnica**

Clase	PV720
Rompevirutas	PQ
Velocidad de corte $v_c$ aplicación principal	110 - 520 m/min
Avance $f$	0,05 - 0,3 mm/rev,
Aplicación principal	P
Profundidad de corte $a_p$	0,2 - 2,5 mm
Condición de corte	continuo
Radio angular	0,4 mm
Asignación fino/desbaste	Acabado
Material de corte	CERMET
Código ISO plaquita de corte	VNMG 160404
Número de cambios/cortes	4

Tipo de producto

Plaquita de corte para torneado