

**CC. T 060204, Clase: PV720**

Datos de pedido

Número de pedido	260092 PV720
GTIN	4960664723379
Clase de artículo	25E

Descripción técnica

Clase	PV720
Profundidad de corte a_p	0,5 - 2,5 mm
Aplicación principal	P
Velocidad de corte v_c aplicación principal	60 - 270 m/min
Condición de corte	continuo
Rompevirutas	HQ
Radio angular	0,4 mm
Avance f	0,05 - 0,25 mm/rev,
Asignación fino/desbaste	Acabado
Material de corte	CERMET
Código ISO plaquita de corte	CCMT 060204
Número de cambios/cortes	2

Tolerancia	M
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado