

**CCMT 060202, Clase: PV720**

Datos de pedido

Número de pedido	260190 PV720
GTIN	4960664726820
Clase de artículo	25E

Descripción técnica

Rompevirutas	GK
Profundidad de corte a_p	0,5 - 3 mm
Avance f	0,1 - 0,3 mm/rev,
Condición de corte	continuo
Aplicación principal	P
Radio angular	0,2 mm
Velocidad de corte v_c aplicación principal	60 - 270 m/min
Clase	PV720
Asignación fino/desbaste	Desbaste-acabado
Material de corte	CERMET
Código ISO plaquita de corte	CCMT 060202
Número de cambios/cortes	2

Tolerancia	M
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado