

**Garant****Soporte para caperuzas de rectificado, Ø del cabezal, longitud de cabezal, forma: 1626A****Datos de pedido**

Número de pedido	553100 1626A
GTIN	4045197330574
Clase de artículo	51E

**Descripción****Ejecución:**

Las caperuzas de rectificado sin costuras se desplazan por el cuerpo de goma y se mantienen en su lugar por fuerza centrífuga durante el funcionamiento de la máquina. **Las caperuzas de rectificado se cambian rápida y fácilmente** (enroscando/desenroscando en el sentido de ranurado).

**Cuerpo de goma elástico ranurado** con vástago de acero.

**Aplicación:**

Principalmente en la construcción de herramientas para trabajos de acabado en puntos de difícil acceso.

**Idóneo para:**

Caperuzas de rectificado n.º 553035 – 553328.

**Descripción técnica**

Velocidad de giro máxima	30000 min <sup>-1</sup>
Ø del cabezal	16 mm
Ø de mango	6 mm
Longitud de cabeza	24 mm
Tipo de producto	Soporte para caperuzas de rectificado

