

**CCMT 120408, Clase: PV720****Datos de pedido**

Número de pedido	260204 PV720
GTIN	4960664726929
Clase de artículo	25E

Descripción técnica

Condición de corte	continuo
Clase	PV720
Aplicación principal	P
Profundidad de corte a_p	0,5 - 3 mm
Avance f	0,1 - 0,3 mm/rev,
Radio angular	0,8 mm
Velocidad de corte v_c aplicación principal	60 - 270 m/min
Rompevirutas	GK
Asignación fino/desbaste	Desbaste-acabado
Material de corte	CERMET
Código ISO plaquita de corte	CCMT 120408
Número de cambios/cortes	2

Tolerancia	M
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado