



DC. T 070202, Clase: PV720



Datos de pedido

Número de pedido	260381 PV720
GTIN	4960664724116
Clase de artículo	25E

Descripción técnica

Aplicación principal	P
Condición de corte	continuo
Radio angular	0,2 mm
Avance f	0,05 - 0,25 mm/rev,
Velocidad de corte v_c aplicación principal	60 - 270 m/min
Rompevirutas	HQ
Clase	PV720
Profundidad de corte a_p	0,5 - 1,5 mm
Asignación fino/desbaste	Acabado
Material de corte	CERMET
Código ISO plaquita de corte	DCMT 070202
Número de cambios/cortes	2

Tolerancia	M
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado