

**DC. T 11T304, Clase: PV720****Datos de pedido**

Número de pedido	260386 PV720
GTIN	4960664724154
Clase de artículo	25E

Descripción técnica

Velocidad de corte v_c aplicación principal	60 - 270 m/min
Profundidad de corte a_p	0,5 - 1,5 mm
Condición de corte	continuo
Clase	PV720
Rompevirutas	HQ
Radio angular	0,4 mm
Aplicación principal	P
Avance f	0,05 - 0,25 mm/rev,
Asignación fino/desbaste	Acabado
Material de corte	CERMET
Código ISO plaquita de corte	DCMT 11T304
Número de cambios/cortes	2

Tolerancia	M
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado