

**DCMT 070204, Clase: PV720****Datos de pedido**

Número de pedido	260483 PV720
GTIN	4960664726882
Clase de artículo	25E

**Descripción técnica**

Clase	PV720
Rompevirutas	GK
Radio angular	0,4 mm
Avance f	0,1 - 0,3 mm/rev,
Profundidad de corte $a_p$	0,5 - 3 mm
Velocidad de corte $v_c$ aplicación principal	60 - 270 m/min
Aplicación principal	P
Condición de corte	continuo
Asignación fino/desbaste	Desbaste-acabado
Material de corte	CERMET
Código ISO plaquita de corte	DCMT 070204
Número de cambios/cortes	2

Tolerancia	M
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado