


VBMT 110304, Clase: PV720

Datos de pedido

Número de pedido	261174 PV720
GTIN	4960664726110
Clase de artículo	25E

Descripción técnica

Avance f	0,05 - 0,25 mm/rev,
Condición de corte	continuo
Radio angular	0,4 mm
Aplicación principal	P
Velocidad de corte v_c aplicación principal	60 - 270 m/min
Clase	PV720
Profundidad de corte a_p	0,5 - 2 mm
Rompevirutas	HQ
Asignación fino/desbaste	Acabado
Material de corte	CERMET
Código ISO plaquita de corte	VBMT 110304
Número de cambios/cortes	2

Tipo de producto

Plaquita de corte para torneado