


VBMT 160408, Clase: PV720

Datos de pedido

Número de pedido	261184 PV720
GTIN	4960664726141
Clase de artículo	25E

Descripción técnica

Aplicación principal	P
Radio angular	0,8 mm
Rompevirutas	HQ
Profundidad de corte a_p	0,5 - 2 mm
Velocidad de corte v_c aplicación principal	60 - 270 m/min
Condición de corte	continuo
Clase	PV720
Avance f	0,05 - 0,25 mm/rev,
Asignación fino/desbaste	Acabado
Material de corte	CERMET
Código ISO plaquita de corte	VBMT 160408
Número de cambios/cortes	2

Tipo de producto

Plaquita de corte para torneado