



Micrómetro de interiores XT, Capacidad de medición: 25-35mm



Datos de pedido

Número de pedido	428500 25-35
GTIN	5051102076115
Clase de artículo	46B

Descripción

Ejecución:

Micrómetro de interiores XT de 3 contactos. Husillo de medición templado y rectificado. Tambor de micrómetro con escala negro intenso, todas las piezas de lectura de cromado mate. Triquete sensitivo para una presión de medición uniforme. Todos los aparatos provistos con número de serie y certificado de prueba. Para medición de agujeros ciegos a partir del tam. 12,5 – 16. Micrómetros de interiores para una precisión superior. Mordazas de medición fijas de metal duro, a partir de tam. 12,5 con insertos de metal duro.

Aplicación:

Taladros de agujero ciego y de agujero pasante, rebordes de centrado.

Partes opcionales:

Anillos de comprobación n.º 484030, prolongación n.º 428510.

Pieza de repuesto:

Cabezales de medición n.º 428605.

Descripción técnica

Profundidad de medición estándar	80 mm
Capacidad de medición	25 - 35 mm

Medida a	0,5 mm
Profundidad de medición con prolongación	230 mm
Límite de error	0,004 mm
Lectura	0,005 mm
Norma	DIN 863
Graduación tambor de medición	1/50 mm
Técnica de medición	analógico
Embalaje	caja estable
Calibración	B6
Tipo de producto	Micrómetro de interiores de 3 puntos

Servicios

Calibración Micrómetro de interiores de tres contactos Capacidad de medición máxima 50 mm	022500 50
Calibración DAkkS Micrómetro de interiores de 3 puntos Capacidad de medición máxima 200 mm	022510 200

Accesorios

Anillo de comprobación DIN 2250 C Ø nominal 30 mm	484030 30
Prolongación para micrómetros de interiores Tipo 4/150	428510 4/150
Anillo de comprobación DIN 2250 C Ø nominal 26 mm	484030 26
Anillo de comprobación DIN 2250 C Ø nominal 25 mm	484030 25
Anillo de comprobación DIN 2250 C Ø nominal 28 mm	484030 28
Anillo de comprobación DIN 2250 C Ø nominal 35 mm	484030 35
Anillo de comprobación DIN 2250 C Ø nominal 34 mm	484030 34
Anillo de comprobación DIN 2250 C Ø nominal 32 mm	484030 32
Juego de mordazas de medición 3 piezas Capacidad de medición 25-35 mm	428745 25-35
Juego de muelle recuperador 3 piezas Capacidad de medición 25-35 mm	428746 25-35

