



Tensor vertical con pie acodado para montaje lateral, Tipo: 4



Datos de pedido

Número de pedido	376520 4
GTIN	4020772007911
Clase de artículo	35A

Descripción

Ejecución:

Con pie acodado para montaje lateral.

- **Modo de construcción compacto gracias al nuevo mango.**
- **Mango ergonómico de 2 componentes con gran comodidad de manejo gracias al apoyo de la mano agrandado.**
- **Seguro contra pérdida para tornillo de presión.**
- **Protección para los dedos por pieza de sujeción de seguridad, sin posibilidad de acceso para la mano.**

Aplicación:

Para la fijación y la apertura rápidas en la fabricación de piezas en serie o para la incorporación en dispositivos de sujeción especiales. Apropiado para la sujeción en el taladrado, escariado, rectificado, curvado, soldadura, montaje, etc.

Descripción técnica

Tornillo de presión	M8 × 65 mm
Distancia entre orificios f	32 mm

Altura total	280 mm
Fuerza de retención P2	3000 N
Longitud total	141 mm
Fuerza de retención P1	2000 N
Ø de la perforación d	8,5 mm
Distancia entre taladros e	32 mm
Tipo	6803J
Altura de sujeción H	60 mm
Tipo de producto	Tensor vertical