

**Garant****Fresa con mango Z7 – medio, dentado en cruz, MD, Tipo: D1210****Datos de pedido**

Número de pedido	540350 D1210
GTIN	4045197222459
Clase de artículo	51D

**Descripción****Ejecución:**

Las fresas pequeñas con mango cilíndrico **GARANT** se fabrican exclusivamente con clases de metal duro de alto rendimiento con elevada tenacidad y estabilidad máxima de aristas de corte mediante las máquinas CNC más modernas. El mango está compuesto de acero cuando el diámetro de la cabeza es mayor que el diámetro del mango; en caso contrario, está compuesto de metal duro.

**Longitud del mango 200 mm** (tronzable).

Ø vástago 6 mm. **Forma D bola** (KUD).

**Aplicación:**

Adecuadas para la aplicaciones manuales o de robots industriales en casi todos los materiales. Para desbarbar, matar cantos, enlucir, mecanizado de cordones de soldadura y superficies. No encender la máquina hasta que la fresa con mango se haya hundido en la pieza de trabajo.

Ø de mango: 6 mm

Descripción de la forma: Bola

Ø del cabezal: 12 mm

Longitud de cabeza: 10 mm

Longitud total: 210 mm

Ø de mango: 6 mm

**Descripción técnica**

Tipo de dentado	con dentado cruzado
Dentado abreviatura	Z7
Forma	Cabeza esférica
Descripción de la forma	Bola

Grado de finura de dentado	medio
Longitud total	210 mm
Ø del cabezal	12 mm
Ø de mango	6 mm
Longitud de cabeza	10 mm
Material de corte	MD
Tipo de producto	Fresa con mango

### Datos de usuario

	Uso	V <sub>c</sub>	Código ISO
Acero < 900 N/mm <sup>2</sup>	adecuado		
Acero < 1400 N/mm <sup>2</sup>	adecuado		
Acero < 55 HRC	adecuado		
Acero < 60 HRC	adecuado		
INOX	adecuado con restricciones		
Ti	adecuado con restricciones		
GG(G)	adecuado		
Uni	adecuado		