



Muela abrasiva de desbaste Basic* "2 en 1", Ø de muela x ancho de disco: 230X6mm



Datos de pedido

Número de pedido	560600 230X6
GTIN	9003172228655
Clase de artículo	53T

Descripción

Ejecución:

Muelas abrasivas de desbaste universales para rectificado de superficies y bordes en **INOX y acero**.

Especificación: A30Q-BF.

Descripción técnica

Anchura del disco de corte	6 mm
Velocidad de giro máxima	6600 min ⁻¹
Ø de perforación	22,23 mm
Ø de muela	230 mm
Símbolo de medio abrasivo	A
Especificación	A30-BF
Proporción de hierro, azufre y cloro	< 0,1 %

Ángulo de inclinación recomendado	20-30 grados
Optimizado para material de trabajo	INOX
Optimizado para material de trabajo	INOX
Velocidad circunf. máxima	80 m/s
Tipo de producto	Disco de desbaste

Datos de usuario

	Uso	V _c	Código ISO
Acero < 900 N/mm ²	adecuado		
Acero < 1400 N/mm ²	adecuado		
Acero < 55 HRC	adecuado		
Acero < 60 HRC	adecuado		
Acero < 67 HRC	adecuado		
INOX	adecuado con restricciones		
Ti	adecuado con restricciones		
GG(G)	adecuado con restricciones		
Plástico, PRFV	adecuado con restricciones		
Uni	adecuado con restricciones		
seco	adecuado		