




CC. T 060202, Clase: PDL025



Datos de pedido

Número de pedido	260091 PDL025
GTIN	4960664757398
Clase de artículo	25E

Descripción

CC. T 060202 PDL025 Clase: PDL025

Rompevirutas: MFP-SK

Tolerancia: G

Profundidad de corte a_p : 0,5 - 1 mm

Avance f: 0,03 - 0,15 mm/rev,

Velocidad de corte v_c aplicación principal: 100 - 300 m/min

Descripción técnica

Radio angular	0,2 mm
Clase	PDL025
Avance f	0,03 - 0,15 mm/rev,
Rompevirutas	MFP-SK
Aplicación principal	N
Profundidad de corte a_p	0,5 - 1 mm
Condición de corte	ligeramente interrumpido

Velocidad de corte v_c aplicación principal	100 - 300 m/min
Asignación fino/desbaste	Acabado
Material de corte	MD
Código ISO plaquita de corte	CCGT 060202
Número de cambios/cortes	2
Tolerancia	G
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado