


CCMT 060204 Wiper, Clase: PV720

Datos de pedido

Número de pedido	260094 PV720
GTIN	4960664753710
Clase de artículo	25E

Descripción técnica

Profundidad de corte a_p	0,5 - 2,5 mm
Aplicación principal	P
Radio angular	0,4 mm
Avance f	0,05 - 0,25 mm/rev,
Condición de corte	continuo
Velocidad de corte v_c aplicación principal	60 - 270 m/min
Clase	PV720
Rompevirutas	WP
Asignación fino/desbaste	Acabado
Material de corte	CERMET
Código ISO plaquita de corte	CCMT 060204
Número de cambios/cortes	2

Tolerancia	M
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado