



## CCMT 060204 Wiper, Clase: CA515



### Datos de pedido

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido  | 260094 CA515  |
| GTIN              | 4960664753215 |
| Clase de artículo | 25E           |

### Descripción

CCMT 060204 Wiper CA515 Clase: CA515  
 Rompevirutas: WP  
 Tolerancia: M  
 Profundidad de corte  $a_p$ : 0,5 - 2,5 mm  
 Avance  $f$ : 0,05 - 0,25 mm/rev,  
 Velocidad de corte  $v_c$  aplicación principal: 110 - 380 m/min

### Descripción técnica

|                            |                     |
|----------------------------|---------------------|
| Aplicación principal       | P                   |
| Rompevirutas               | WP                  |
| Clase                      | CA515               |
| Profundidad de corte $a_p$ | 0,5 - 2,5 mm        |
| Avance $f$                 | 0,05 - 0,25 mm/rev, |
| Condición de corte         | continuo            |
| Radio angular              | 0,4 mm              |

|   |                                 |
|---|---------------------------------|
| Velocidad de corte $v_c$ aplicación principal | 110 - 380 m/min                 |
| Asignación fino/desbaste                      | Acabado                         |
| Material de corte                             | MD                              |
| Código ISO plaquita de corte                  | CCMT 060204                     |
| Número de cambios/cortes                      | 2                               |
| Tolerancia                                    | M                               |
| Tipo de producto                              | Plaquita de corte para torneado |