



CCMT 09T304 Wiper, Clase: CA515



Datos de pedido

| | |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido | 260099 CA515 |
| GTIN | 4960664753222 |
| Clase de artículo | 25E |

Descripción

CCMT 09T304 Wiper CA515 Clase: CA515
 Rompevirutas: WP
 Tolerancia: M
 Profundidad de corte a_p : 0,5 - 2,5 mm
 Avance f: 0,05 - 0,25 mm/rev,
 Velocidad de corte v_c aplicación principal: 110 - 380 m/min

Descripción técnica

| | |
|---|-----------------|
| Clase | CA515 |
| Profundidad de corte a_p | 0,5 - 2,5 mm |
| Condición de corte | continuo |
| Aplicación principal | P |
| Rompevirutas | WP |
| Velocidad de corte v_c aplicación principal | 110 - 380 m/min |
| Radio angular | 0,4 mm |

| | |
|------------------------------|---------------------------------|
| Avance f | 0,05 - 0,25 mm/rev, |
| Asignación fino/desbaste | Acabado |
| Material de corte | MD |
| Código ISO plaquita de corte | CCMT 09T304 |
| Número de cambios/cortes | 2 |
| Tolerancia | M |
| Tipo de producto | Plaquita de corte para torneado |