


CCMT 09T308 Wiper, Clase: CA515

Datos de pedido

Número de pedido	260100 CA515
GTIN	4960664753239
Clase de artículo	25E

Descripción

CCMT 09T308 Wiper CA515 Clase: CA515

Rompevirutas: WP

Tolerancia: M

Profundidad de corte a_p : 0,5 - 2,5 mm

Avance f : 0,05 - 0,25 mm/rev,

Velocidad de corte v_c aplicación principal: 110 - 380 m/min

Descripción técnica

Condición de corte	continuo
Profundidad de corte a_p	0,5 - 2,5 mm
Velocidad de corte v_c aplicación principal	110 - 380 m/min
Radio angular	0,8 mm
Aplicación principal	P
Avance f	0,05 - 0,25 mm/rev,
Rompevirutas	WP

Clase	CA515
Asignación fino/desbaste	Acabado
Material de corte	MD
Código ISO plaquita de corte	CCMT 09T308
Número de cambios/cortes	2
Tolerancia	M
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado