

**DC. T 070202, Clase: PDL025****Datos de pedido**

Número de pedido	260381 PDL025
GTIN	4960664757787
Clase de artículo	25E

Descripción

DC. T 070202 PDL025 Clase: PDL025
 Rompevirutas: MFP-SK
 Tolerancia: G
 Profundidad de corte a_p : 0,5 - 2,5 mm
 Avance f: 0,03 - 0,15 mm/rev,
 Velocidad de corte v_c aplicación principal: 100 - 300 m/min

Descripción técnica

Condición de corte	ligeramente interrumpido
Radio angular	0,2 mm
Rompevirutas	MFP-SK
Aplicación principal	N
Velocidad de corte v_c aplicación principal	100 - 300 m/min
Profundidad de corte a_p	0,5 - 2,5 mm
Clase	PDL025

Avance f	0,03 - 0,15 mm/rev,
Asignación fino/desbaste	Acabado
Material de corte	MD
Código ISO plaquita de corte	DCGT 070202
Número de cambios/cortes	2
Tolerancia	G
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado