



## DCMX 11T304 Wiper, Clase: CA515



### Datos de pedido

Número de pedido	260388 CA515
GTIN	4960664753253
Clase de artículo	25E

### Descripción

DCMX 11T304 Wiper CA515 Clase: CA515

Rompevirutas: WP

Tolerancia: M

Profundidad de corte  $a_p$ : 0,5 - 1,5 mm

Avance  $f$ : 0,05 - 0,25 mm/rev,

Velocidad de corte  $v_c$  aplicación principal: 100 - 390 m/min

### Descripción técnica

Condición de corte	continuo
Aplicación principal	P
Velocidad de corte $v_c$ aplicación principal	100 - 390 m/min
Avance $f$	0,05 - 0,25 mm/rev,
Rompevirutas	WP
Clase	CA515
Profundidad de corte $a_p$	0,5 - 1,5 mm

Asignación fino/desbaste	Acabado
Material de corte	MD
Código ISO plaquita de corte	DCMX 11T304
Número de cambios/cortes	2
Tolerancia	M
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado