



Fresa de avance elevado MFH mini, con perforación, Ø D / cantidad de filos Z: 52/8mm



Datos de pedido

Número de pedido	221965 52/8
GTIN	2050001929990
Clase de artículo	250

Descripción técnica

Ø de corte D_c	52 mm
Ø de perforación de asiento	22 mm
Longitud total L_{tot}	40 mm
Refrigeración interior	sí
Profundidad de corte máxima $a_{p\ max.}$	1 mm
Tornillo para plaquita	229713 (8IP; 1,2 Nm)
Plaquita de corte adecuada	LOGU 0303..
Ø D_3	45 mm
Número de filos Z	8
Fresado circular de taladro Ø $D_{mín.}$	97 mm
Fresado circular de taladro Ø $D_{máx.}$	102 mm

Longitud de rampa L para $\alpha_{\text{m\acute{a}x}}$.	43,3 mm
Ángulo de rampa $\alpha_{\text{m\acute{a}x}}$.	0,4 grados
Ángulo de ajuste κ	15 grados
Fz Helix	0,8
Ejecuciones de mangos	con perforación
Empleo de fresa	Fresado circular
Empleo de fresa	Plunging
Empleo de fresa	Ramping
Estrategia de arranque de virutas	HPC
Tipo de producto	Fresa copiadora (RD..10)

Accesorios

Tornillo de amarre	229713
--------------------	--------