



## Placa de sujeción de imán permanente, paso polar transversal, Longitud de la placa polar: 600mm



### Datos de pedido

Número de pedido	380100 600
GTIN	4045197310668
Clase de artículo	33S

### Descripción

#### Ejecución:

- Sistema magnético de neodimio de gran fuerza adherente.
- Conexión y desconexión por palanca de mano.
- En la posición de desconexión, un campo inverso débil facilita la liberación de las piezas de trabajo.
- Dotada de topes longitudinales y transversales.
- Laminillas de 3 mm de latón / 12 mm de acero.
- Formación del campo magnético sin dispersión, gracias a lo cual se evita la magnetización de la pieza de trabajo.

#### Aplicación:

- Apropriadadas para el arranque rudo de viruta, como en el caso del fresado en el trabajo de desbastado.
- Para piezas de trabajo medianas y grandes también con superficie rugosa o desigual.

### Descripción técnica

Capacidad de desgaste de la placa polar	5 mm
Longitud de la placa polar	600 mm
Peso	52 kg
Fuerza de retención nominal	150 N/cm <sup>2</sup>
Altura	59 mm

Anchura	200 mm
Altura del campo magnético	12 mm
Tolerancia de altura	+0,5 / -2 mm
Tipo de producto	Placa magnética de sujeción