

Garant**Fresa con mango Z5 – fino, MD, Tipo: AS0820****Datos de pedido**

Número de pedido	540400 AS0820
GTIN	4045197155375
Clase de artículo	51D

Descripción**Ejecución:**

Ø vástago 6 mm.

Las fresas pequeñas con mango cilíndrico **GARANT** se fabrican exclusivamente con clases de metal duro de alto rendimiento con elevada tenacidad y estabilidad máxima de aristas de corte mediante las máquinas CNC más modernas. El mango está compuesto de acero cuando el diámetro de la cabeza es mayor que el diámetro del mango; en caso contrario, está compuesto de metal duro. **Forma cilindro (ZYAS), con dentado frontal.**

Aplicación:

Adecuadas para la aplicaciones manuales o de robots industriales en casi todos los materiales. Para desbarbar, matar cantos, enlucir, mecanizado de cordones de soldadura y superficies.

Descripción técnica

Descripción de la forma	Cilindro con dentado frontal
Forma	AS0820
Ø del cabezal	8 mm
Dentado abreviatura	Z5
Longitud total	60 mm
Grado de finura de dentado	fino
Ø de mango	6 mm
Longitud de cabeza	20 mm
Serie	Dentado Z5

Material de corte	MD
Tipo de producto	Fresa con mango

Datos de usuario

	Uso	V _c	Código ISO
Acero < 900 N/mm ²	adecuado		
Acero < 1400 N/mm ²	adecuado		
Acero < 55 HRC	adecuado		
Acero < 60 HRC	adecuado con restricciones		
INOX	adecuado con restricciones		
Ti	adecuado con restricciones		
GG(G)	adecuado con restricciones		